

[Italy](#) > [Consip e M.e.p.a.](#)

39 02 3341 7310

[Chi siamo](#)[Attività, Promozioni e Servizi](#)[Promozioni in Corso](#)[Termini e Condizioni](#)[E-Commerce](#)[Come Contattarci](#)[Nuovi Clienti](#)[DURC informazioni e documentazione](#)[Homepage Servizio Tecnico](#)[Webdocuments](#)[Consip e M.e.p.a.](#)[Young Chemists Symposium](#)

Consip e M.e.p.a.

Gentile cliente,

come ormai chiaro, la recente Spending Review e la Legge di Stabilità 2013 hanno definitivamente consacrato l'utilizzo del M.E.P.A., da parte delle PPAA, appaltanti, imponendone l'obbligatorietà per gli acquisti sottosoglia. Con questa comunicazione vogliamo supportare l'attività dei nostri clienti, chiarendo alcuni aspetti relativi all'utilizzo del M.E.P.A. in relazione all'acquisto di materiale e reagenti da laboratorio.

Come descritto al punto 2 dell'art. 50 (pag. 44) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2.

La richiesta di offerta avanzata dal Punto Ordinate nell'ambito del procedimento di RDO **potrà avere quale oggetto principale esclusivamente beni/servizi conformi alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Bando**. Al contratto che sarà eventualmente concluso tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore saranno pertanto applicabili, nei termini di cui al successivo articolo 53, le Condizioni Generali di contratto relative al bene/servizio oggetto della RDO.

Ne consegue che Sigma Aldrich risponderà a tutte le RDO a cui sarà invitata. Inoltre vogliamo ricordarle, che, per le RDO inferiori a 500.00.-€ saranno addebitate le spese di trasporto pari a 35.00.- €

Le segnaliamo inoltre che attualmente Sigma-Aldrich è presente sul M.E.P.A. per i seguenti metaprodotto: Alcool etilico Alcool isopropilico, plastiche, quali Pipette sierologiche, Flask, Capsule di Petri, Piastre

Troverà qui le regole complete per l'utilizzo del Sistema di e-Procurement per le pubbliche amministrazioni
LINK al documento "**Regole del sistema di e-procurement**"

Web Toolbox
Calculators | Selectors | Explorers

Structure Search
JME Editor
Courtesy of Peter F.

General Help

 [Email Customer Support](#)

SERVICE & SUPPORT

[CUSTOMER SUPPORT](#)
[TECHNICAL SERVICE](#)
[WEB HELP DESK](#)
[SDS](#)
[C O F A](#)

ORDERING

[CUSTOM PRODUCTS](#)
[ECOMMERCE SOLUTIONS](#)
[ORDER CENTER](#)
[PRODUCTS](#)
[TERMS & CONDITIONS OF SALE](#)

CORPORATE

[BUSINESS DEVELOPMENT](#)
[WORLDWIDE OFFICES](#)
[ABOUT US](#)
[SITE MAP](#)
[CAREERS](#)
[EVENTS](#)
[PROGRAMS](#)
[REACH REGULATIONS](#)
[CONTACT US](#)
[EMAIL SUBSCRIPTION CENTER](#)
[TOOL BOX](#)

Copyright © 2017 Sigma-Aldrich Co. LLC. All Rights Reserved. Reproduction of any materials from this site is strictly prohibited without permission. Sigma-Aldrich and its related trademarks are used exclusively through Sigma-Aldrich Co. Site Use Terms Privacy

[Labware](#) > [Labware Consumable Products](#) > [Aldrich Atmosbag](#)[Labware Products](#)[Essentials Labware](#)[Learning Center](#)[Gadgets](#)[Glassware Center](#)[Labware Literature](#)[Sample Prep Center](#)[Safety](#)[Chemistry Applications](#)

Labware

Atmosbag glove bag - an inflatable polyethylene glove box alternative

For Laboratory Use

AtmosBag glove bag is a flexible, inflatable polyethylene chamber with built-in gloves that lets you work in a totally isolated and controlled environment. It is an inexpensive, portable alternative to the glove box and is well suited to a variety of tasks and materials.

For Field Sampling

AtmosBag slips over the top of cans and drums to blanket with inert gas and isolate vapors and dusts during sampling operations. Minimizes worker exposure and preserves the integrity of the sampled bulk material.

AtmosBag serves as a portable laboratory for conducting tests, crime scene investigations, and other applications where a clean isolated chamber is needed.

Specifications:

- Constructed of sturdy 0.003 in. gauge polyethylene that is polished for good clarity
- Seams are heat-sealed for strength and inflation tested to be leak-free
- Inlet ports are provided on each side for laboratory gas, vacuum, and electrical lines
- Available non-sterile and sterile, in two-hand and four-hand configurations, with Tape-seal, Zipper-lock, or Clip closures
- AtmosBag is not fire-retardant or intended for prolonged contact with solvents, vapors, or chemicals
- Small size has 2 gas ports. All other sizes have 4 gas ports.

AtmosBag with Tape-seal closure:

The opening of AtmosBag is taped and folded over for a gas-tight seal. Sterile AtmosBags are treated with ethylene oxide. Each AtmosBag is supplied with a strip of removable sealing tape and instructions.

AtmosBag with Zipper-lock closure:

The opening of AtmosBag is closed with a Zipper-lock for a gas-tight seal. The opening is slightly smaller than the width of the bag due to the width of the zipper. Excellent for applications that require repeated access to bag contents and for emergency isolation. Each AtmosBag is supplied with instructions.

NEW AtmosBag with Clip closure:

The opening of AtmosBag is folded over and clipped for a gas-tight seal. Each AtmosBag is supplied with a removable clip and instructions.

Product #	Description	Size	Gas Volume (L)	Opening (in.)	W X L (in.)	Sterilized
Closure Type Zipper-lock						
Z530204-1EA	Two-hand	S	50	12	27 x 30	No
Z530212-1EA	Two-hand	M	280	24	39 x 48	No
Z530220-1EA	Two-hand	L	520	36	51 x 58	No
Z555525-1EA	Four-hand	L	500	30	45 x 58	No
Closure Type Tape-seal						
Z112836-1EA	Two-hand	S	50	12	27 x 30	No
Z112828-1EA	Two-hand	M	280	24	39 x 48	No
Z106089-1EA	Two-hand	L	520	36	51 x 58	No
Z118370-1EA	Two-hand	S	50	12	27 x 30	Yes
Z118362-1EA	Two-hand	M	280	24	39 x 48	Yes
Z118354-1EA	Two-hand	L	520	36	51 x 58	Yes
Z108405-1EA	Four-hand completely symmetrical	L	500	30	45 x 58	No

AtmosBag Accessories

Anti-Static Equipment


Anti-static Ionizer


Effectively eliminates all static charges within 36 inches of the unit. Operation is simple; place the unit on a flat surface and turn the power on. Unit features include: ion pulse rate adjustment from 1 to 5 pulses/second, ion balance adjustment and a compact footprint. The unit is virtually maintenance free; the emitter points should be cleaned when a visual accumulation of dust or powder occurs. CE and UL approved.

Product #	Volts AC	Plug
Z563064-1EA	120	US
Z563072-1EA	240	UK
Z563323-1EA	240	Euro

Aldrich Zerostat®

Valuable for neutralizing static electricity in the laboratory. Prevents charged particles from "flying" during weighing or transfer, and keeps film, glass, and plasticware dust and lint-free. Nonradioactive, and does not require an electrical power supply or batteries. Life expectancy is 1,500 squeezes of trigger.





Showing:

- Product Results
- Technical Documents

Visualizza Prodotti:

- In Vendita Italy
- Globally

Confronta I Prodotti:

Seleziona l'opzione su un massimo di 4 articoli, quindi clicca su 'Confronta' per un confronto dettagliato sui prodotti

Compare


Search term:"Z530212"

1 Risultato trovati per Z530212

Aldrich® AtmosBag

1 Risultato prodotto | Criteri di corrispondenza: Parola chiave

Proprieta'



☐ Z530212 two-hand, non-sterile, size M, closure type, Zipper-lock (Aldrich)

SDS

chiuso

SKU-Confezionamento

Disponibilità

Prezzi (EUR) Quantita'

Z530212-1EA

Disponibile per la spedizione il 28.03.17 - DA

71.40

0

Ordini Bulk?

AGGIUNGI AL CARRELLO



Copyright © 2017 Sigma-Aldrich LLC o Sigma-Aldrich (Italia) S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. I prezzi sono dati solo a titolo informativo e non costituiscono offerta. I prezzi sono in Euro (EUR) e sono validi per l'Italia. I prezzi sono in Euro (EUR) e sono validi per l'Italia. I prezzi sono in Euro (EUR) e sono validi per l'Italia. I prezzi sono in Euro (EUR) e sono validi per l'Italia.